

Tekniska data Siemens Explorer 500 P

Kort beskrivning

- Programmerbar bakom-örat-apparat utvecklad för anpassning på barn.
- Passar för medelsvåra till svåra hörselnedsättningar.
- Batterisäkert batterifack med en draghållfasthet på mer än 20 N.
- Nanohölje.
- Programmerbar volymkontroll med ändlägesstopp och på/av-funktion.
- Programmerbar tryckknapp för programval och på/av-funktion.
- 8 justerbara kompressionskanaler (AGC-I och AGC-O).
- FeedbackBlocker (avancerad fasvänd återkopplingshantering).
- Hörbarhetsfokuserad tal- och störljudsreglering.
- Audioingång med talaktiverat FM.
- Flerkanalig, automatisk och adaptiv riktmikrofon.
- SoundSmoothing™.
- eWindScreen™ (vindbrusreducering).
- Automatisk situationsdetektering inklusive musik.
- Fem individuella lyssningsprogram för mikrofon, telespole, audiosko och/eller Bluetooth.
- Datalogging.
- Autophone (automatiskt telefonprogram).
- Bicros/cros-funktion.
- Programmerbar tonindikering vid byte av program och låg batterinivå, ställbart i styrka och frekvens.
- Batteristorlek 13.
- Lysdiod som visar när hörapparaten är på/av.
- Kompatibel med Tek™.

Tillval

- 16 olika färger, inklusive transparenta färger, ljusrosa och ljusblå.

Tillbehör

- Litet slangfäste.
- Audiosko.
- Glasögonadapter.
- Tek™ Connect fjärrkontroll.
- ProPocket fjärrkontroll.